

## Tableau des dimensions utiles des boîtiers de protections et des berceaux universels pour GPS, PC ou Tablettes

Le choix du bon berceau est fonction des dimensions de votre appareil (Longueur, Largeur, Epaisseur) qui doivent être inférieures à celles du berceau sélectionné. Vous pourrez trouver la liste des articles compatibles pour votre appareil à la rubrique [Quelle marque/modèle ?](#)

Berceaux Universels	Longueur	Largeur	Epaisseur	Sécurité	Data	Catégorie	Boule	Base compatible
RAM-120BU	16,5	6,15 à 11,43	4			Universel à pinces	Avec [C]	
RAM-234-3	25,4 à 40,6	25,4	5,4	option		Universel à crochets		Ronde, Vesa
RAM-234-6	21,7 à 31,3	15,24	2,54 à 6,99			Universel à crochets		Ronde, Vesa
RAM-B-120BU	16,5	6,15 à 11,43	4			Universel à pinces	Avec [B]	
RAM-HC1-SL1U	30,8	25,08	3,49	X		Boitier protection		Ronde B et C
RAM-HC1U	30,8	25,08	3,49			Boitier protection		Ronde B et C
RAM-HOL-AQ1U	21	8	7			Boitier protection		Ronde B et C
RAM-HOL-AQ2U	14	7	4			Boitier protection		Ronde B et C
RAM-HOL-AQ3U	11,76	6,05	2,87			Boitier protection		Ronde B et C
RAM-HOL-AQ6U	15	10	4			Boitier protection		Ronde B et C
RAM-HOL-AQ7-1CU	11,63	6,25	1,19			Boitier protection		Losange B et C
RAM-HOL-AQ7-2CU	13,66	7,11	1,4			Boitier protection		Losange B et C
RAM-HOL-AQ7-2-I5COU	12,45	5,92	0,89			Boitier protection		Losange B et C
RAM-HOL-PD1	11 à 16	8,5	2			Universel à pinces		Losange B et C
RAM-HOL-PD2	11,5	8 à 10	3			Universel à crochets		Losange B et C
RAM-HOL-PD3U	12 à 15,5	5,72 à 8,26	1,8			Universel à crochets		Losange B et C
RAM-HOL-TAB10U	25,4 à 30,48	21,89	2,54			Universel à gouttières		Losange B et C
RAM-HOL-TAB11U	17,27 à 22,86	13,49	0,32 à 1,42		EC	Universel à gouttières		Losange B et C
RAM-HOL-TAB12U	17,27 à 22,86	14,42	0,32 à 2,54			Universel à gouttières		Losange B et C
RAM-HOL-TAB16U	18,08 à 22,54	12,83	2,08			Universel à gouttières		Losange B et C
RAM-HOL-TAB17U	22,23 à 27,31	20,96	2,79			Universel à gouttières		Losange B et C
RAM-HOL-TAB18U	17,78 à 22,22	11,94	1			Universel à gouttières		Losange B et C

RAM-HOL-TAB19U	Panasonic Toughpad FZ-G1	27 x 18,8 x 19				Universel à gouttières	Losange B et C
RAM-HOL-TAB20U	22,86 à 27,94	18,87	2,21			Universel à gouttières	Losange B et C
RAM-HOL-TAB2U	17,15 à 22,86	13,49	0,39 à 1.59			Universel à gouttières	Losange B et C
RAM-HOL-TAB3U	21,59 à 27,31	19	1,42			Universel à gouttières	Losange B et C
RAM-HOL-TAB4U	17,86 à 24,46	13,49	2,69			Universel à gouttières	Losange B et C
RAM-HOL-TAB5U	17,78 à 22,89	11,94	0,32 à 1,12			Universel à gouttières	Losange B et C
RAM-HOL-TAB6U	20,96 à 27,31	17,27	1,27			Universel à gouttières	Losange B et C
RAM-HOL-TAB8U	21,59 à 26,67	21,11	2,84			Universel à gouttières	Losange B et C
RAM-HOL-TAB9U	25,4 à 30,5	23,5	5			Universel à gouttières	Losange B et C
RAM-HOL-TABD14U	iPad4	iPad4	iPad4		X	Universel à gouttières	Losange B et C
RAM-HOL-TABD7U	iPad 2/3	iPad 2/3	iPad 2/3		X	Universel à gouttières	Losange B et C
RAM-HOL-TABDL14U	iPad4	iPad4	iPad4	X	X	Universel à gouttières	Ronde B et C
RAM-HOL-TABDL7U	iPad 2/3	iPad 2/3	iPad 2/3	X		Universel à gouttières	Ronde B et C
RAM-HOL-TABL10U	25,4 à 30,48	21,89	2,54	X		Universel à gouttières	Ronde B et C
RAM-HOL-TABL11U	16,64 à 24,89	13,49	0,32 à 1,42	X		Universel à gouttières	Ronde B et C
RAM-HOL-TABL12U	17,27 à 22,86	14,43	0,32 à 2,54	X		Universel à gouttières	Ronde B et C
RAM-HOL-TABL16U	18,08 à 22,54	12,83	2,08	X		Universel à gouttières	Ronde B et C
RAM-HOL-TABL17U	22,23 à 27,31	20,96	2,79	X		Universel à gouttières	Ronde B et C
RAM-HOL-TABL18U	17,78 à 22,22	11,94	1	X		Universel à gouttières	Ronde B et C
RAM-HOL-TABL19U	Panasonic Toughpad FZ-G1	27 x 18,8 x 19		X		Universel à gouttières	Ronde B et C
RAM-HOL-TABL20U	22,23 à 27,31	20,96	2,79	X		Universel à gouttières	Losange B et C
RAM-HOL-TABL2U	17,15 à 22,86	13,49	0,39 à 1.59	X		Universel à gouttières	Ronde B et C
RAM-HOL-TABL3U	21,59 à 27,31	19	1,42	X		Universel à gouttières	Ronde B et C
RAM-HOL-TABL4U	17,91 à 26,47	13,49	2,69	X		Universel à gouttières	Ronde B et C
RAM-HOL-TABL5U	17,15 à 25,15	11,94	0,32 à 1,12	X		Universel à gouttières	Ronde B et C
RAM-HOL-TABL6U	20,32 à 26,04	17,27	1,27	X		Universel à gouttières	Ronde B et C
RAM-HOL-TABL8U	21,59 à 26,67	21,11	2,84	X		Universel à gouttières	Ronde B et C
RAM-HOL-TABL9U	26 à 30,5	23,5	5	X		Universel à gouttières	Ronde B et C
RAM-HOL-TAB-LGU	20,96 à 27,31	17,27 à 19,4	1,27 à 1,42			Universel à gouttières	Losange B et C










RAM-HOL-TABL-LGU	20,96 à 27,3	17 à 19,4	1,27 à 1,42	X		Universel à gouttières		Ronde B et C
RAM-HOL-TABL-SMU	12,7 à 23,37	11,94 à 13,49	0,32 à 2,69	X		Universel à gouttières		Ronde B et C
RAM-HOL-TAB-SMU	12,70 à 23,37	11,94 à 13,49	0,32 à 2,69			Universel à gouttières		Losange B et C
RAM-HOL-UN10BU	Diagonale >14	4,5 à 12,5	2,5			Universel X-Grip™	Avec [B]	
RAM-HOL-UN1U	9,19	3,81/6,35	2,87			Universel à pinces		Losange B et C
RAM-HOL-UN4U	13,5 à 15	6,35 à 8,89	4			Universel à crochets		Losange B et C
RAM-HOL-UN7BU	Diagonale >10,5	3,5 à 9,5	2			Universel X-Grip™	Avec [B]	
RAM-HOL-UN7U	Diagonale >10,5	3,5 à 9,5	2			Universel X-Grip™		Snap-Link
RAM-HOL-UN8BU	Diagonale >17,5	6 à 16	2		x	Universel X-Grip™	Avec [B]	
RAM-HOL-UN9U	10 et plus	15,9 à 21,6	2,5			Universel X-Grip™		Ronde B et C
RAP-300-1U						Aimanté		Losange B et C

## Comment constituer un ensemble de fixation ?

Un ensemble de fixation est généralement constitué d'un Berceau (support moulé aux dimensions du produit, universel réglables ou aimanté), une base losange, ronde ou rectangulaire avec boule caoutchouc anti-vibration fixée au berceau, un bras d'articulation avec serrage et une base d'accroche avec boule caoutchouc anti-vibration à fixer sur un support quelconque (base à visser, à ventouse, à étai, à clip, etc.). Exemple :



## Exemples de kit de fixation pour berceau RAM-Mount

 <p>Kit ventouse base losange (RAM-B-166)</p>	 <p>Kit 2 ventouses base losange (RAM-B-189-138U)</p>	 <p>Kit 3 ventouses base ronde (RAP-365-101U)</p>
 <p>Kit bras long base ronde à visser (RAM-B-101U-C)</p>	 <p>Kit pour guidon tube base losange (RAM-B-149ZU)</p>	 <p>Kit étau base losange (RAM-B-121U)</p>
 <p>Kit brassière ou cuissard (RAM-BM)</p>	 <p>Kit plancher tige déformable base losange (RAM-B-316-1-238U)</p>	 <p>Kit plancher bras articulé base ronde (RAM-316-HD-202U)</p>

Il est indispensable de respecter la compatibilité des articles sélectionnés, système avec boule A, B, C, D ou E (voir les caractéristiques dans [Glossaire et Informations](#)).

Pour une recherche plus pointue, utilisez nos outils [Catalogue PDF](#), [Glossaire et Informations](#) et [Support Technique PDF](#).

Je suis à votre disposition pour vous orienter sur la ou les meilleures solutions possibles de fixation, quelque soit le domaine d'application, envoyez un mail à [Gilles.Lemaire@ram-mount.fr](mailto:Gilles.Lemaire@ram-mount.fr) avec votre projet le plus détaillé possible et éventuellement une photo. Une réponse vous sera donnée par retour de mail ou appelez moi au 06 75 38 02 02.

Pour en savoir plus ou trouver d'autres fixations, consulter les prix et commander, veuillez saisir les références ci-dessus dans la zone de recherche en haut à gauche de la page d'accueil de notre site internet [www.ram-mount.fr](http://www.ram-mount.fr)